

## IE-USB-A-A-1.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cables IE confeccionados

### Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A, USB A, PVC, 1 m
Código	<a href="#">1993550010</a>
Tipo	IE-USB-A-A-1.0M
GTIN (EAN)	4050118378559
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 16 de mayo de 2024 5:46:29 CEST

## IE-USB-A-A-1.0M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Longitud	1 m	Longitud (pulgadas)	39,37 inch
Peso neto	38,4 g		

## Temperaturas

Temperatura de servicio	-15 °C...80
-------------------------	-------------

## Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	negro
------------------------	-------

## Datos técnicos generales

Superficie de contacto	Oro sobre níquel
------------------------	------------------

## Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Clavija de conexión izquierda	USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
-----------------------------	--	-------------------------------	---

## Conector derecho

Clavija de conexión derecha	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
-----------------------------	--	------------------------	------------------

## Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda	USB A, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento	Superficie de contacto conector izquierdo	Oro sobre níquel
-------------------------------	---	---	------------------

## Montaje del cable

Color de revestimiento	negro	Diámetro de la funda	4,5 mm
Diámetro de la funda, max.	4,7 mm	Diámetro de la funda, min.	4,3 mm
Material del revestimiento	PVC	Sección	2*AWG28 + 2*AWG24

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## IE-USB-A-A-1.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>