

**SAIB-VSA-3P/24/9/SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

Настраиваемые затворы с клапаном часто используются в специальных областях машиностроения. Такие затворы используются для подключения соленоидных клапанов. Все стандартные варианты исполнения затворов с клапаном в наличии. Ассортимент включает конструкцию типа A, B промышленного назначения, B согласно стандарту DIN, C промышленного назначения и C согласно стандарту DIN. Затворы с клапаном доступны в исполнении с 3 и 4 полюсами, без кабелей. В комплект входит плоское уплотнение, обеспечивающее защиту IP 65 в процессе крепления винтами.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Разъем, подключаемый в поле, Клапанный штекер, Гнездо, угловое
Номер для заказа	<a href="#">2451220000</a>
Тип	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
GTIN (EAN)	4050118465426
Кол.	1 Шт.

## SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 26 g

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

LED	Нет	Блок схемной защиты	Диод супрессор
Вид защиты	IP 65	Вид соединения	Винтовое соединение
Диаметр кабеля, макс.	7 мм	Диаметр кабеля, мин.	4,5 мм
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C	Кодировка	Конструкция A (18 мм)
Количество полюсов	3	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	10 A	Основной материал корпуса	PA 6 GF
Поверхность контакта	CuSn	Сечение соединяемого провода, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≤ 50
Экранированное соединение	Нет		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9.1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05
ECLASS 12.0	27-44-01-05	ECLASS 13.0	27-44-01-05

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)  
Брошюры [FL FIELDWIRING EN](#)