

**IE-USB-A-A-1.8M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

**Általános rendelési adatok**

Verzió	USB-kábel, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
Rendelési szám	<a href="#">1993550018</a>
Típus	IE-USB-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118378641
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 21:00:16 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	1,8 m	Hossz, inch	70,866 inch
Nettó tömeg	53 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-15 °C...80
-------------------	-------------

## Kábel műszaki adatai

Köpeny színe	fekete
--------------	--------

## Általános műszaki adatok

Érintkező felület	Arany a nikkel felett
-------------------	-----------------------

## Dugó

Csatlakozó, bal	USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt	Csatlakozó, jobb	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
-----------------	---	------------------	--

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt	Érintkező felület, dugó, bal	Arany a nikkel felett
-----------------	---	------------------------------	-----------------------

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
------------------	--	-------------------	-----------------------

## Kábel szerkezet

Keresztmetszet	2*AWG28 + 2*AWG24	Köpeny anyaga	PVC
Köpeny színe	fekete	Köpenyátmérő	4,5 mm
Köpenyátmérő, max.	4,7 mm	Köpenyátmérő, min.	4,3 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**IE-USB-A-A-1.8M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)