

AP MCZ1.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zacisków szeregowych z 5 przyłączami ze sprężyną naciągową. Transparentna wychylna płyta głowicowa służy do umieszczenia napisu i umożliwia dostęp dla potencjometru i wskaźników statusu. 3 górne przyłącza można poprzecznie połączyć mostkami wtykowymi. Możliwa jest również dostawa płyty pokrywowej zamykającej obudowę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Mała obudowa, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX niebieski, Płyta zamykająca, Szerokość: 1.5 mm
Nr zam.	2463210000
Typ	AP MCZ1.5 BL
GTIN (EAN)	4050118481303
Ilość	50 Szt.

AP MCZ1.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Wysokość	55,85 mm	Wysokość (cale)	2,199 inch
Szerokość	1,5 mm	Szerokość (cale)	0,059 inch
Długość	91 mm	Długość (cale)	3,583 inch
Masa netto	5,961 g		

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 66/6	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI
grupa materiałów izolacyjnych	I		

Dane ogólne

Barwny	niebieski	Stopień ochrony	IP20, IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)	RAL 5012	możliwość zalewania	Tak

Klasyfikacje

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

