

AP MCZ1.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Avbildning liknande

Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjädersanslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Liten kapsling, OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX blå, Ändplatta, Bredd: 1.5 mm
Art.nr.	2463210000
Typ	AP MCZ1.5 BL
GTIN (EAN)	4050118481303
Förp.	50 Stück

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	55,85 mm	Bygghöjd (tum)	2,199 inch
Bredd	1,5 mm	Byggbredd (tum)	0,059 inch
Längd	91 mm	Bygglängd (tum)	3,583 inch
Nettovikt	5,961 g		

Materialdata

CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI	Isoleringsmaterial	PA 66/6
Isoleringsmaterialgrupp	I		

Allmänna data

Färgkod	blå	Färgtabell (jämförbar)	RAL 5012
Gjutbarhet	Ja	Skyddsklass	IP20, IP20 efter installation

Klassificeringar

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

