

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné komunikační moduly Weidmüller umožňují jednotlivým komponentám výměnu příslušných dat s cloudem. Tím je položen základ pro cílenou optimalizaci procesů pomocí monitorování stavu a možnosti dálkového ovládání - faktory, které hrají rozhodující roli při zvyšování účinnosti, kvality, stability procesů a dostupnosti mohou přispět. Komunikační moduly jsou navrženy v souladu s krytím IP20, lze je obsluhovat bez použití nářadí a lze je flexibilně přizpůsobit různým přizpůsobitelným komunikačním protokolům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Komunikační modul
Objednací číslo	2466960000
Typ	PRO COM DISPLAY 7S
GTIN (EAN)	4050118481808
Množství	1 ks

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	33,6 mm	Hloubka (v palcích)	1,323 inch
Výška	74,4 mm	Výška (v palcích)	2,929 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1,339 inch
Čistá hmotnost	80 g		

Teploty

Provozní teplota	-25 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

MTTF	Podle normy	SN 29500
	Doba provozu (hodin), min.	2 505 000 h
	Teplota okolí	40 °C
	Pracovní cyklus	100 %
Stupeň krytí	IP20	

Elektrická bezpečnost (použité normy)

Bezpečnostní transformátory pro elektrické napájení ve spínaném režimu	Podle EN 61558-2-16	Ochrana proti nebezpečným šokovým proudům.	Acc. to VDE0106-101
------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------	---------------------

Aprobace

Institut (cULusEX)	CULUSEX	Institute (cULus)	CULUS
Č. osvědčení (cULus)	E258476	Číslo certifikátu (cULusEX)	E470829

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-04-07-92
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-24-26-08	ECLASS 13.0	27-24-26-08

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E258476
Číslo certifikátu (cULusEX)	E470829

PRO COM DISPLAY 7S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Manual PRO COM DISPLAY 7S Instruction sheet
Katalogy	Catalogues in PDF-format

PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

