

SAI-M23-GS-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Tom kapsling
Art.nr.	1995800000
Typ	SAI-M23-GS-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248925667
Förp.	1 Stück

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	98 g
-----------	------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Kabeldiameter max.	12 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kapslingsmaterial	Koppar-zink-legering	Nedsmuttningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Skyddsklass	IP67, IP69K
Stickcykler	> 1000	Temperaturområde kapsling	-40...+125 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E344862

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-GS-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning**

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Insatser utan kontakter



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-SE-L-6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1170350000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Insats
GTIN (EAN)	4032248962303	
Förp.	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1170380000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Insats
GTIN (EAN)	4032248962518	
Förp.	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-L-4/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1995810000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Insats
GTIN (EAN)	4032248925674	
Förp.	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-L-6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1170370000	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Insats
GTIN (EAN)	4032248962266	
Förp.	1 Stück	

Cable connector

