

IE-FC-IP-PWB/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vkládací deska, nestíněná, 1x napájení, 1x signál
Objednací číslo	2003350000
Typ	IE-FC-IP-PWB/1D9
GTIN (EAN)	4050118387407
Množství	1 ks

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	19,5 mm	Výška (v palcích)	0,768 inch
Šířka	51,5 mm	Šířka (v palcích)	2,028 inch
Délka	90,5 mm	Délka (v palcích)	3,563 inch
Čistá hmotnost	15 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70
------------------	-------------

Obecné údaje

Materiál	Polykarbonát PC	Typ produktu	Vkládací deska, nestíněná
----------	-----------------	--------------	---------------------------

Vložky

Signální vložka D-Sub 9pólová / VGA / HDMI	1	Vložka Power velká	1
--	---	--------------------	---

Obecné standardy

Č. osvědčení (CSA)	2000039-80039714	Č. osvědčení (cURus)	E223801
--------------------	------------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Elektrické zásuvky



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti ořesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-PWB-IND	Verze
Objednací číslo	6500710000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ D, Samice, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Verze
Objednací číslo	6450780000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ J, Samice, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-DE-OR	Verze
Objednací číslo	6554000000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ F, Samice, DE, oranžová barva
GTIN (EAN)	4050118360806	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-FR	Verze
Objednací číslo	6450750000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-FR-OR	Verze
Objednací číslo	6007230000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR, oranžová barva
GTIN (EAN)	4050118392135	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-ISR	Verze
Objednací číslo	6531060000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ H, Konektor s patičí, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-AU	Verze
Objednací číslo	6450830000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Verze
Objednací číslo	6426700000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Verze
Objednací číslo	6450790000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-GB	Verze
Objednací číslo	6450770000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ G, Samice, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 29. dubna 2024 22:16:22 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	IE-FCI-PWB-DE	Verze
Objednávací číslo	6450730000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ F, Samice, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Verze
Objednávací číslo	64546590000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Množství	1 ks	

Signál - D-SUB



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-FCI-D9-FM	Verze
Objednávací číslo	6450850000	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů, Zástrčka, Patice
GTIN (EAN)	4050118255713	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-D9-FF	Verze
Objednávací číslo	6450840000	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů, Konektor samice / samice
GTIN (EAN)	4050118255737	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-D9-FS	Verze
Objednávací číslo	6450870000	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů, Zásuvné / pájené připojení
GTIN (EAN)	4050118255393	
Množství	1 ks	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6736181044	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	

Příslušenství pro FrontCom Vario



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-PWPC	Verze
Objednací číslo	6450820000	FrontCom, Dotyková ochrana
GTIN (EAN)	4050118255584	
Množství	1 ks	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Signál - VGA, HDMI



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-HD15-FF	Verze
Objednací číslo	6556290000	FrontCom, VGA spojka, Signální vložka VGA/HD15, Konektor samice /
GTIN (EAN)	4050118369755	samice
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-HDMI-FF	Verze
Objednací číslo	6003390000	FrontCom, HDMI spojka, Signální vložka HDMI, Konektor samice /
GTIN (EAN)	4050118387414	samice
Množství	1 ks	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Verze
Objednací číslo	6009030000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248266944	
Množství	1 ks	