

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1x táp, 1x jel
Rendelési szám	2003350000
Típus	IE-FC-IP-PWB/1D9
GTIN (EAN)	4050118387407
Qty.	1 Stück

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	19,5 mm	Magasság (coll)	0,768 inch
Szélesség	51,5 mm	Szélesség (coll)	2,028 inch
Hossz	90,5 mm	Hossz, inch	3,563 inch
Nettó tömeg	15 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
-------------------	-------------

Betétek

Insert Power large	1	Jelbetét D-Sub 9-pólusú / VGA / HDMI	1
--------------------	---	--------------------------------------	---

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan
-------	------------------	-------------	---------------------------

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714	Tanúsítvány száma (cURus)	E223801
-------------------------	------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-FC-IP-PWB/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jel - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D9-FF	Verzió
Rendelési szám	1450840000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-D9-FS	Verzió
Rendelési szám	1450870000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzatos / forrasztott csatlakozás
GTIN (EAN)	4050118255393	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-D9-FM	Verzió
Rendelési szám	1450850000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Dugó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118255713	
Qty.	1 Stück	

Jel - VGA, HDMI



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-HD 15-FF	Verzió
Rendelési szám	1556290000	FrontCom, VGA-összekötő, Jelbetét, VGA/HD 15, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118369755	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-HDMI-FF	Verzió
Rendelési szám	2003390000	FrontCom, HDMI-összekötő, Jelbetétek, HDMI, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118387414	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-PWPC	Verzió
Rendelési szám	1450820000	FrontCom, Érintésvédelem
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 Stück	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 Stück	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Teljesítményaljakzatok



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWB-AU	Verzió
Rendelési szám	1450830000	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-CN	Verzió
Rendelési szám	1450790000	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-ISR	Verzió
Rendelési szám	1531060000	FrontCom, Insert Power large, Type H, Aljzatos csatlakozó, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Verzió
Rendelési szám	1426700000	FrontCom, Insert Power large, Type E, Aljzatos csatlakozó, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-DE-OR	Verzió
Rendelési szám	1554000000	FrontCom, Insert Power large, Type F, Aljzatos csatlakozó, DE, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118360806	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-FR	Verzió
Rendelési szám	1450750000	FrontCom, Insert Power large, Type E, Aljzatos csatlakozó, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-IND	Verzió
Rendelési szám	1500710000	FrontCom, Insert Power large, Type D, Aljzatos csatlakozó, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-GB	Verzió
Rendelési szám	1450770000	FrontCom, Insert Power large, Type G, Aljzatos csatlakozó, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-DE	Verzió
Rendelési szám	1450730000	FrontCom, Insert Power large, Type F, Aljzatos csatlakozó, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	IE-FCI-PWB-AU-10A	Verzió
Rendelési szám	1546590000	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-CH	Verzió
Rendelési szám	1450780000	FrontCom, Insert Power large, Type J, Aljzatos csatlakozó, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-FR-OR	Verzió
Rendelési szám	2007230000	FrontCom, Insert Power large, Type E, Aljzatos csatlakozó, FR,
GTIN (EAN)	4050118392135	narancssárga
Qty.	1 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Verzió
Rendelési szám	6009030000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 Stück	