

## WB I VK 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



 1000 V  
IEC 60900



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště  $\pm 6\%$  nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku
Objednací číslo	<a href="#">2506040000</a>
Typ	WB I VK 2
GTIN (EAN)	4050118520576
Množství	1 ks
Balení	různé

## WB I VK 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0,276 inch
Výška	75 mm	Výška (v palcích)	2,953 inch
Šířka	7 mm	Šířka (v palcích)	0,276 inch
Čistá hmotnost	9 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	VDE izolovaný vyměnitelný bit na šrouby s čtverhran- nou hlavou
---------------	-----------------------------------------------------------------------

## Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	5,5 Nm	Tvar	Čtverec
Velikost	#2		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002120	ETIM 7.0	EC002120
ETIM 8.0	EC002120	ETIM 9.0	EC002120
ECLASS 9.0	21-04-92-19	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-92-19	ECLASS 11.0	21-04-04-35
ECLASS 12.0	21-04-04-35	ECLASS 13.0	21-04-04-35

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Slim Bits](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)