



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent. Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattanás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzóbetét
Rendelési szám	2506040000
Típus	WB I VK 2
GTIN (EAN)	4050118520576
Qty.	1 Stück
Csomagolás	egyéb

WB I VK 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0,276 inch
Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2,953 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0,276 inch
Nettó tömeg	9 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE insulated interchangeable blade for square head screws
-----------------	------------------------------------------------------------

Csavarozó szerszámok

Alak	Négyzetes	Méret	# 2
Nyomaték beállítás, max.	5,5 Nm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002120	ETIM 7.0	EC002120
ETIM 8.0	EC002120	ETIM 9.0	EC002120
ECLASS 9.0	21-04-92-19	ECLASS 9,1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-92-19	ECLASS 11.0	21-04-04-35
ECLASS 12.0	21-04-04-35	ECLASS 13.0	21-04-04-35

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Slim Bits
Katalógusok	Catalogues in PDF-format