

**KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit,  
Similaire à l'illustration**

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 50 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 1 VA, Classe de précision: 3, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	<a href="#">2511690000</a>
Type	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT
GTIN (EAN)	4050118527643
Qté.	1 pièce(s)
Fabricant	MBS AG

**KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	264 g
-----------	-------

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	---------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

**Caractéristiques techniques**

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	$1,2 \times I_{nominale}$
Degré de protection	IP20	Fréquence nominale	50 Hz
Longueur du câble	2,5 m		

**Caractéristiques électriques**

Charge	1 VA	Classe de précision	3
Courant primaire	50 A	Courant secondaire	0...1 A

**Dimensions des conducteurs sous tension**

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	18,5 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

