

**WCU 860S - MICON-L CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

W pełni hermetyczne moduły logiki WCU 501 i WCU 650 pozwalają na monitorowanie, sterowanie oraz regulowanie procesów – nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Pod tym względem urządzenia z serii WCU mają optymalne wymiary, wydajność i wytrzymałość oraz są wygodne w użyciu. Intuicyjne, graficzne środowisko programowe Micon-L pozwala na elastyczne przełączanie wejść analogowych i cyfrowych, a także wyjść cyfrowych. Na życzenie możemy rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania oraz sprzętu w celu dostosowania do indywidualnych wymagań klienta.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	USB 2.0
Nr zam.	<a href="#">2515020000</a>
Typ	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
Ilość	1 Szt.

**WCU 860S - MICON-L CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	1 500 mm	Długość (cale)	59,055 inch
Masa netto	75 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania	-30 °C...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60
---------------------------	----------------	----------------------------	-------------

**Dane ogólne**

Odporność na drgania	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------	--------------------------------------------------

**Dane przyłącza**

Rodzaj przyłącza	USB A
------------------	-------

**Dane systemowe**

Interfejs	USB 2.0
-----------	---------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	------------------------------------------