

**IE-FC-IP-PWB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	FrontCom, Vkládací deska, nestíněná, 1x napájení
Objednací číslo	<a href="#">2548060000</a>
Typ	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
Množství	1 ks

## IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	19,5 mm	Výška (v palcích)	0,768 inch
Šířka	51,5 mm	Šířka (v palcích)	2,028 inch
Délka	90,5 mm	Délka (v palcích)	3,563 inch
Čistá hmotnost	14,825 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70
------------------	-------------

## Obecné údaje

Materiál	Polykarbonát PC	Typ produktu	Vkládací deska, nestíněná
----------	-----------------	--------------	---------------------------

## Vložky

Vložka Power velká	1
--------------------	---

## Obecné standardy

Č. osvědčení (CSA)	2000039-80039714	Č. osvědčení (cURus)	E223801
--------------------	------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Elektrické zásuvky



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-PWB-IND	Verze
Objednací číslo	<a href="#">64500710000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ D, Samice, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450780000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ J, Samice, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-FR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450750000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-FR-OR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6007230000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR, oranžová barva
GTIN (EAN)	4050118392135	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-ISR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6531060000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ H, Konektor s patičí, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-AU	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450830000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWS-IT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450810000</a>	FrontCom, Vložka Power malá, Typ L, Samice, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6426700000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450790000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-GB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450770000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ G, Samice, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 29. dubna 2024 21:41:41 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-FC-IP-PWB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	IE-FCI-PWB-DE	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6450730000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ F, Samice, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">64546590000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Množství	1 ks	

## Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6736181044</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	

## Příslušenství pro FrontCom Vario



## Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-FC-PWPC	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6450820000</a>	FrontCom, Dotyková ochrana
GTIN (EAN)	4050118255584	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 29. dubna 2024 21:41:41 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**Příslušenství****Plochý šroubovák**

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6009030000</a>	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248266944	
Množství	1 ks	