

LOGIC UNIT WCU 650**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med de helt inkapslade logikmodulerna WCU 501 och WCU 650 kan du övervaka, styra och reglera dina processer även i extrema omgivningsförhållanden. För dessa ändamål har WCU-serien optimala mått och prestanda, och är robust och smidig att använda. Tack vare den grafiska och intuitiva programmeringsmiljön Micon-L kan flexibel omkoppling ske av analoga och digitala ingångar, och även av digitala utgångar. Omfattningen av både programvaran och maskinvaran kan på begäran utökas för att möta kunders specifika behov.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	grafiskt programmerbar logikkomponent, CAN-gränssnitt, Montagefot
Art.nr.	2010680000
Typ	LOGIC UNIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118397406
Förp.	1 Stück

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
Höjd	93 mm	Bygghöjd (tum)	3,661 inch
Bredd	45 mm	Byggbredd (tum)	1,772 inch
Nettovikt	102 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70
Fuktighet	5–95 % rel. fuktighet		

Allmänna data

Skena	TS 35	Vibrationstålighet	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
-------	-------	--------------------	--------------------------------------------------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Jackbara plintar av fjäder- typ (0,25–1,5 mm ²)
----------------	----------------------------------------------------------------

Nätdel

Skydd polförväxling	ja (i kombination med ex- tern säkring)
---------------------	--------------------------------------------

Systemdata

Gränssnitt	TTL 232
------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	27-24-22-16	ECLASS 13.0	27-24-22-16

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Programvara	Runtime Software – Programmiersoftware miCon-L
Användardokumentation	Handbuch WCU-Serie Deutsch Manual WCU-Series English
Kataloger	Catalogues in PDF-format

Skapandedatum den 28 april 2024 21:04:01 CEST

Katalogversion 20.04.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Startkit



Med de helt inkapslade logikmodulerna WCU 501 och WCU 650 kan du övervaka, styra och reglera dina processer även i extrema omgivningsförhållanden. För dessa ändamål har WCU-serien optimala mått och prestanda, och är robust och smidig att använda. Tack vare den grafiska och intuitiva programmeringsmiljön Micon-L kan flexibel omkoppling ske av analoga och digitala ingångar, och även av digitala utgångar. Omfattningen av både programvaran och maskinvaran kan på begäran utökas för att möta kunders specifika behov.

Allmänna beställningsdata

Typ	STARTERKIT WCU 650	Artikelbeteckning
Art.nr.	2007290000	grafiskt programmerbar logikkomponent inkl. programmeringsadapter,
GTIN (EAN)	4050118392517	CAN-gränssnitt, Montagefot
Förp.	1 Stück	

Tillbehör



Med de helt inkapslade logikmodulerna WCU 501 och WCU 650 kan du övervaka, styra och reglera dina processer även i extrema omgivningsförhållanden. För dessa ändamål har WCU-serien optimala mått och prestanda, och är robust och smidig att använda. Tack vare den grafiska och intuitiva programmeringsmiljön Micon-L kan flexibel omkoppling ske av analoga och digitala ingångar, och även av digitala utgångar. Omfattningen av både programvaran och maskinvaran kan på begäran utökas för att möta kunders specifika behov.

Allmänna beställningsdata

Typ	WCU 860S - MICON-L CABLE	Artikelbeteckning
Art.nr.	2515020000	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749	
Förp.	1 Stück	