

## EF 60 54 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Exhaust filter, IP54, szürke
Rendelési szám	<a href="#">2557210000</a>
Típus	EF 60 54 GY
GTIN (EAN)	4050118567847
Qty.	1 Stück

## EF 60 54 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	46 mm	Mélység (coll)	1,811 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12,598 inch
Szélesség	320 mm	Szélesség (coll)	12,598 inch
Nettó tömeg	542 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

## General data

Anyag	Hőre lágyuló műanyag	EMC változat	No
Felszerelés típusa	Felpattintható	Filter class	G 3
Height of installation cut-outs	291 mm	Mounting depth	39 mm
Mounting height	7 mm	Protection class (UL)	Type 12
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Width of installation cut-outs	291 mm	With filter	Igen
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9,1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E252704

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## EF 60 54 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

## Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 6X 54	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8567310000</a>	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118576955	
Qty.	5 Stück	