

EF-EMC 20 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

Исполнение	Выпускной фильтр, IP54, черный
Номер для заказа	2557580000
Тип	EF-EMC 20 54 BK
GTIN (EAN)	4050118568226
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2023-11-10

EF-EMC 20 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	31 мм	Глубина (дюймов)	1,22 inch
Высота	145 мм	Высота (в дюймах)	5,709 inch
Ширина	145 мм	Ширина (в дюймах)	5,709 inch
Масса нетто	180 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	126,5 мм
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Класс фильтра	G 4
Материал	Термопласт	Монтажная высота	5 мм
Монтажная глубина	26 мм	С фильтром	Да
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	Цветовой код	черный
Ширина установочных вырезов	126,5 мм		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Installation- and operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format

EF-EMC 20 54 BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements



EF-EMC 20 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вентилятор с фильтром



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Тип	FF-FIMT 2X 54	Исполнение
Номер для заказа	2556660000	Плоский фильтр, IP54, белый
GTIN (EAN)	4050118567281	
Кол.	5 шт.	