

FH-TCO 400W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Daggbildning är en av de största riskerna för elskåp. Med våra skåpvärmare förhindras daggbildning i skåpet med hög tillförlitlighet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Värmepanelfläkt, IP20, Silver
Art.nr.	2558000000
Typ	FH-TCO 400W 230V
GTIN (EAN)	4050118568646
Förp.	1 Stück

FH-TCO 400W 230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	104 mm	Byggdjup (tum)	4,094 inch
Höjd	226,5 mm	Bygghöjd (tum)	8,917 inch
Bredd	85 mm	Byggbredd (tum)	3,346 inch
Nettovikt	1 200 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...70 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Anslutningstyp	Fjäderkontakt	Drivspänning	230 V
Inkopplingsströmmen	max. 1,8 A	Kontinuerlig värmeeffekt vid 10 °C	400 W
Med rumstermostat	Nej	Monteringstyp	Montageskena
Skyddsklass	IP20	Temperaturområde för användning	-40...70 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E497839

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

FH-TCO 400W 230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hygrostat



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Hygrostat: fuktkontroll och kondensskydd, särskilt i miljöer med hög luftfuktighet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HYSW 40-90% R.F. CO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2558270000	Luftfuktighetsbrytare, IP20, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568929	
Förp.	1 Stück	

Termostat



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Termostat: vår kompakta standardlösning för värmare och filterfläktstyrning. Ger skydd för värmesystem och hjälper till att spara energi.

Allmänna beställningsdata

Typ	THSW 0°+60°C NC	Artikelbeteckning
Art.nr.	2558230000	Temperaturbrytare, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568882	
Förp.	1 Stück	