

**FH-TCO 650W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

The formation of condensation is one of the largest dangers for electrical cabinets. With our cabinet heaters prevention of condensation in the cabinet is guaranteed.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Heating panel fan, IP20, fekete
Rendelési szám	<a href="#">2558050000</a>
Típus	FH-TCO 650W 230V BK
GTIN (EAN)	4050118568691
Qty.	1 Stück
Rendelkezésre álló egység	2023-11-10

## FH-TCO 650W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	126 mm	Mélység (coll)	4,961 inch
Magasság	142 mm	Magasság (coll)	5,591 inch
Szélesség	88 mm	Szélesség (coll)	3,465 inch
Nettó tömeg	740 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...70 °C
------------------------------	-------------

## General data

Bekapcsolási áram	max. 25 A	Continuous heat output at 10°C	650 W
Csatlakozás típusa	Rugós érintkező	Felszerelés típusa	Sín, Screw mounting
Védelmi osztály	IP20	With room thermostat	Nem
Üzemi feszültség	230 V	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...70 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E497839

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Operating instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FH-TCO 650W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hygrostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Nedvességszabályozó készülék: Páratartalom-szabályozás, valamint páralecsapódás elleni védelem különösen magas páratartalmú környezetekhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	HYSW 40-90% R.F. CO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6558270000</a>	Humidity switch, IP20, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qty.	1 Stück	