

## FH-TCO 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



The formation of condensation is one of the largest dangers for electrical cabinets. With our cabinet heaters prevention of condensation in the cabinet is guaranteed.

## Általános rendelési adatok

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Verzió                    | Heating panel fan, IP20, fekete |
| Rendelési szám            | <a href="#">2558060000</a>      |
| Típus                     | FH-TCO 800W 230V BK             |
| GTIN (EAN)                | 4050118568707                   |
| Qty.                      | 1 Stück                         |
| Rendelkezésre álló egység | 2023-11-10                      |

## FH-TCO 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 126 mm | Mélység (coll)   | 4,961 inch |
| Magasság    | 142 mm | Magasság (coll)  | 5,591 inch |
| Szélesség   | 88 mm  | Szélesség (coll) | 3,465 inch |
| Nettó tömeg | 740 g  |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...70 °C |
|------------------------------|-------------|

## General data

|                    |                 |                                |                     |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| Bekapcsolási áram  | max. 31 A       | Continuous heat output at 10°C | 800 W               |
| Csatlakozás típusa | Rugós érintkező | Felszerelés típusa             | Sín, Screw mounting |
| Védelmi osztály    | IP20            | With room thermostat           | Nem                 |
| Üzemi feszültség   | 230 V           | Üzemi hőmérsékleti tartomány   | -40...70 °C         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ETIM 8.0    | EC000737    | ETIM 9.0    | EC000737    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |             |             |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E497839     |

## Letöltések

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                              |
| User Documentation                          | <a href="#">Operating instructions</a>                                                       |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                     |

## FH-TCO 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hygrostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Nedvességszabályozó készülék: Páratartalom-szabályozás, valamint páralecsapódás elleni védelem különösen magas páratartalmú környezetekhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | HYSW 40-90% R.F. CO        | Verzió                              |
| Rendelési szám | <a href="#">6558270000</a> | Humidity switch, IP20, szürkésfehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118568929              |                                     |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                     |