

FH-TH 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Образование конденсата представляет собой одну из самых больших опасностей для электрошкафов. Наши нагреватели для электрошкафов гарантируют отсутствие конденсата в шкафах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор нагревательной панели, IP20, черный
Номер для заказа	2558140000
Тип	FH-TH 800W 230V BK
GTIN (EAN)	4050118568790
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2023-11-10

FH-TH 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	139 мм	Глубина (дюймов)	5,472 inch
Высота	142 мм	Высота (в дюймах)	5,591 inch
Ширина	88 мм	Ширина (в дюймах)	3,465 inch
Масса нетто	800 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...70 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вид монтажа	Монтажная рейка, Крепление на винтах
Вид соединения	Пружинный контакт	Диапазон задания температуры, макс.	40 °C
Диапазон задания температуры, мин.	-20 °C	Непрерывная теплоотдача при 10 °C	800 W
Пусковой ток	макс. 31 A	Рабочее напряжение	230 V
С комнатным термостатом	Да	Температурный диапазон вставки	-40...70 °C

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E497839

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format

FH-TH 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hygrostat



Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Гидростат: контроль влажности и защита от образования конденсации, особенно в средах с повышенной влажностью.

Основные данные для заказа

Тип	HYSW 40-90% R.F. CO	Исполнение
Номер для заказа	4050118568270000	Влажностный переключатель, IP20, серый белый
GTIN (EAN)	4050118568929	
Кол.	1 шт.	