

**KCMA-18-150-1A-2VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild, Abbildung ähnlich**

Stromwandler zum nachträglichen Einbau

Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 2 VA, Genauigkeitsklasse: 3, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	<a href="#">2420770000</a>
Typ	KCMA-18-150-1A-2VA-3
GTIN (EAN)	4050118429107
VPE	1 Stück
Hersteller	MBS AG

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 10:32:38 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	68 mm	Tiefe (inch)	2,677 inch
Höhe	64,5 mm	Höhe (inch)	2,539 inch
Breite	41,6 mm	Breite (inch)	1,638 inch
Nettogewicht	1 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	--------------------	---------------

## Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	18,5 mm
Einbauort	Einsatz in Innenräumen		

## Elektrische Attribute

Bürde	2 VA	Genauigkeitsklasse	3
Primärstrom	150 A	Sekundärstrom	0...1 A

## Technische Eigenschaften

Isolationsklasse	E	Kabellänge	2,5 m
Nennfrequenz	50 Hz	Schutzart	IP20
Thermischer Nenndauerstrom $I_{thermisch}$	$1,2 \times I_{nenn}$		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-18-150-1A-2VA-3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

