

THSW 0°+60°C NO/NO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Dubbel termostat: platssparande kombination för samtidig koppling av två enheter i olika temperaturområden.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Temperaturbrytare, grå vit
Art.nr.	2558260000
Typ	THSW 0°+60°C NO/NO
GTIN (EAN)	4050118568912
Förp.	1 Stück

THSW 0°+60°C NO/NO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	38 mm	Byggdjup (tum)	1,496 inch
Höjd	80,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,169 inch
Bredd	59 mm	Byggbredd (tum)	2,323 inch
Nettovikt	100 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-20...80 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Brytdifferens	<7 K
Brytspänning	250 V AC / 30 V DC	Brytström, brytande kontakt	10 A
Brytström, brytande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Brytström, slutande kontakt	10 A
Brytström, slutande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	2 A	Bryttolerans	± 4 K
Monteringstyp	Montageskena	Temperaturinställningsområde, max.	60 °C
Temperaturinställningsområde, min.	0,01 °C	Temperaturområde för användning	-20...80 °C
Utförande kontakt	2 slutande kontakter		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002014	ETIM 7.0	EC002014
ETIM 8.0	EC004587	ETIM 9.0	EC004587
ECLASS 9.1	27-21-07-07	ECLASS 10.0	27-21-07-07
ECLASS 11.0	27-21-07-07	ECLASS 12.0	27-21-07-07
ECLASS 13.0	27-21-07-07		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format

THSW 0°+60°C NO/NO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hygrostat



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Hygrostat: fuktkontroll och kondensskydd, särskilt i miljöer med hög luftfuktighet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HYSW 40-90% R.F. CO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2558270000	Luftfuktighetsbrytare, IP20, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568929	
Förp.	1 Stück	