

CMA-31-400-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zásuvné transformátory proudu**

Zásuvné transformátory proudu jsou vhodné zejména k montáži na přípojnicích.

Výhody tohoto typu jsou připojování bez šroubů, pomocí kotvové svorky, možnost časově úsporného připojení pro pevné i ohebné vodiče, odolnost vůči nárazům a vibracím, velká mechanická přídržná síla a vysoká proudová odolnost.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 400 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 0,5, transformátor s klidovým proudem
Objednací číslo	2420980000
Typ	CMA-31-400-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118429305
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

CMA-31-400-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2,047 inch
Výška	80,9 mm	Výška (v palcích)	3,185 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Čistá hmotnost	299 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

Elektrické vlastnosti

Primární proud	400 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	5 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	25,7 mm
Lišta	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Stupeň krytí	IP20
Teplný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{\text{teplný}}$	$1,2 \times I_{\text{jmen.}}$	Třída izolace	E

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	UL- certificate UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Device description – instruction sheet english.pdf Device description – Betriebsanleitung deutsch
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CMA-31-400-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

