

VT CL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Testverktyg, Ledningsökare |
| Art.nr. | 2436660000 |
| Typ | VT CL |
| GTIN (EAN) | 4050118450026 |
| Förp. | 1 Stück |

VT CL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Djup | 23 mm | Byggdjup (tum) | 0,906 inch |
| Höjd | 25 mm | Bygghöjd (tum) | 0,984 inch |
| Bredd | 155 mm | Byggbredd (tum) | 6,102 inch |
| Nettovikt | 55,1 g | | |

PW64 Mät- och provutrustning

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Batterityp | Batteri 1,5 V typ AAA | Indikering | Visuell och akustisk |
| Märkspänning max. | 1000 V AC | Märkspänning min. | 90 V AC |
| Mätkretskategori | CAT IV 1 000 V | Skyddsklass | IP65 |
| kontrollerad och godkänd enligt | DIN EN 61010-1, DIN EN 61326 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000494 | ETIM 7.0 | EC000494 |
| ETIM 8.0 | EC000494 | ETIM 9.0 | EC000494 |
| ECLASS 9.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-20-03-08 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|--|
| Användardokumentation | Manual |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

VT CL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | BATTERIE 1,5V MICRO | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9201310000 | Testverktyg, Batteri |
| GTIN (EAN) | 4032248421121 | |
| Förp. | 2 Stück | |