

KCMA-44-800-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 800 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	2437370000
Typ	KCMA-44-800-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118514308
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 1. června 2024 18:09:46 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KCMA-44-800-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	98 mm	Hloubka (v palcích)	3,858 inch
Výška	120,6 mm	Výška (v palcích)	4,748 inch
Šířka	72,2 mm	Šířka (v palcích)	2,843 inch
Čistá hmotnost	540 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

Elektrické vlastnosti

Primární proud	800 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	1	Zátěž	5 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	44 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

Technické údaje

Délka kabelu	0,5 m	Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Stupeň krytí	IP20	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud	
Třída izolace	E	$I_{\text{teplný}}$	$1,2 \times I_{\text{jmen.}}$

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	1
------------	--------------------------------------	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Instruction sheet German
Katalogy	Catalogues in PDF-format

KCMA-44-800-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

