

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	2580000000
Typ	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Förp.	1 Stück

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	485 mm	Byggdjup (tum)	19,094 inch
Höjd	565 mm	Bygghöjd (tum)	22,244 inch
Bredd	335 mm	Byggbredd (tum)	13,189 inch
Nettovikt	25 265 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5–2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Crimplängd	8/10 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhylsor
Införingslängd min.	27 mm	Kontaktpressning	Trapetsformad
Takttid	ca. 2 s	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Ändhylsarea, max.	2,5 mm ²
Ändhylsarea, min.	0,5 mm ²	Ändhylslängd	14/16 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Artikelbeteckning
Art.nr.	2912420000	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
GTIN (EAN)	4099986535992	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1283530000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118073676	
Förp.	1 Stück	