

IE-USB-3.0-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
Référence	2581730018
Type	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Qté.	1 pièce(s)

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	1,8 m	Longueur (pouces)	70,866 inch
Poids net	87 g		

Températures

Température de fonctionnement	-15 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine	bleu
---------------------	------

Caractéristiques techniques générales

Surface du contact	Or sur nickel
--------------------	---------------

Constitution du câble

Couleur de la gaine	bleu	Diamètre de la gaine, max.	5,65 mm
Diamètre de la gaine, min.	5,35 mm	Matériau de la gaine	PVC
Section	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)		

Mâle

Prise de raccordement à droite	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Prise de raccordement à gauche	USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé
--------------------------------	--	--------------------------------	---

Mâle droite

Prise de raccordement à droite	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Surface du contact	Or sur nickel
--------------------------------	--	--------------------	---------------

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé	Surface de contact Mâle gauche	Or sur nickel
--------------------------------	---	--------------------------------	---------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Fiche de données**IE-USB-3.0-A-A-1.8M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Notification de modification produit	Technical change sheathing colour of USB cable 3.0 Technische Änderung Mantelfarbe des USB-Kabel 3.0
Catalogue	Catalogues in PDF-format