

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Рамка, изготовленная из одной детали, быстро и легко собирается и состоит из размерно стабильного и армированного стекловолокном пластика. Стягивающее уплотнение из пеноматериала гарантирует эффективное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 даже на окрашенных и шероховатых поверхностях.

Основные данные для заказа

Исполнение	Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 80 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Номер для заказа	2584260000
Тип	CABTITE FRL 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616200
Кол.	10 Шт.

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:07:37 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	11,3 мм	Глубина (дюймов)	0,445 inch
Высота	68,8 мм	Высота (в дюймах)	2,709 inch
Высота, мин.	11,3 мм	Ширина	80 мм
Ширина (в дюймах)	3,15 inch	Диаметр	5,5 мм
Размеры крепежа, высота	58 мм	Размеры крепежа, ширина	32 мм
Масса нетто	22,88 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 120 °C
---------------------	------------------

Общая информация

Вид защиты	IP66	Галогены	Нет
Длина отверстия	39,8 мм	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	Полиамид, армированный стекловолокном	Момент затяжки	3 Nm
Силикон	Нет	Ширина отверстия	40 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Cabtite Installation Instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

