

CABTITE GI H BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zatrząskowa wkładka montażowa umożliwia dowolną konfigurację otworów ramy i zastosowanie małych lub dużych elementów uszczelniających. "Kliknięcie" potwierdza prawidłową instalację. Oznacza to, że system wprowadzania przewodów Cabtite może być uniwersalnie skonfigurowany do różnych wymagań (przewody, przewodniki, węże, linie pneumatyczne i hydrauliczne).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkładka, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 44 mm, Szerokość: 67 mm, Głębokość: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	2584270000
Typ	CABTITE GI H BK
GTIN (EAN)	4050118617122
Ilość	5 Szt.

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	17,5 mm	Głębokość (cale)	0,689 inch
Wysokość	44 mm	Wysokość (cale)	1,732 inch
Najmniejsza wysokość montażu	17,5 mm	Szerokość	67 mm
Szerokość (cale)	2,638 inch	Masa netto	9,61 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...120 °C
----------------------------	-----------------

Informacje ogólne

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Silikon	Nie	Stopień ochrony	IP66
tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym	uszczelka	TPE

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E223801

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity - Cable entry system
Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Cabtite Installation Instructions
Katalogi	Catalogues in PDF-format

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

