

AP MCZ1.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Otevřete miniaturní pouzdro ve formátu modulární svorky s pěti připojeními s tažnými pružinami. Transparentní horní kryt zavěšený v závěsech lze použít k označení a nabízí přístup k potenciometru a stavovým displejům. K propojení tří horních připojení lze použít zásuvné propojovací konektory. K dispozici je také kryt k uzavření pouzdra.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Malý kryt, OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX Modrá, Bočnice, Šířka: 1.5 mm
Objednací číslo	2463210000
Typ	AP MCZ1.5 BL
GTIN (EAN)	4050118481303
Množství	50 ks

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	55,85 mm	Výška (v palcích)	2,199 inch
Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Délka	91 mm	Délka (v palcích)	3,583 inch
Čistá hmotnost	5,961 g		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66/6	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI
Skupina izolačního materiálu	I		

Obecné údaje

Barevný	Modrá	Barevný graf (podobné)	RAL 5012
Encapsulation option	Ano	Stupeň krytí	IP20, IP20 v instalovaném stavu

Klasifikace

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres

