

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cables IE confeccionados

Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, Mini USB A, Interfaz de servicio, Mini USB A, 0.3 m
Código	2488200000
Tipo	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 16 de mayo de 2024 7:26:39 CEST

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	0,3 m	Longitud (pulgadas)	11,811 inch
Peso neto	31 g		

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	negro
------------------------	-------

Datos técnicos generales

Material capotas	PA	Tipo de protección	IP64
------------------	----	--------------------	------

Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded	Clavija de conexión izquierda	USB A Mini, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Conector derecho

Clavija de conexión derecha	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded	Material capotas	PA
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------	----

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda	USB A Mini, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Montaje del cable

Color de revestimiento	negro
------------------------	-------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catálogo	Catalogues in PDF-format