

**CD-HF 75X75 5/7.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bestellung nur auf Anfrage****Abbildung ähnlich**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verdrahtungskanal Halogenfrei, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2589340000</a>
Typ	CD-HF 75X75 5/7.5 DKG Y
GTIN (EAN)	4050118603637
VPE	16 m

## CD-HF 75X75 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Höhe	75 mm	Höhe (inch)	2,953 inch
Breite	75 mm	Breite (inch)	2,953 inch
Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	675 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-25...120 °C
--------------------------	--------------

## Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Deckel	Ja	Einsatztemperaturbereich	-25...120 °C
Farbe	dunkelgrau	Flexibler Verdrahtungskanal	Nein
Halogene	Nein	Kriechstromfest	Ja
Lieferumfang	Verdrahtungskanal, Deckel	Montageart	geschraubt, geklebt, genietet
Normen	Gemäß DIN EN 50085	Nutzbarer Querschnitt	4.930 mm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	7,5 mm	Schlitzbreite	5 mm
Werkstoff	PPE		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E500004

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### CD-HF 75X75 5/7.5 DKG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

---

---

---

**CD-HF 75X75 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Seitenarm**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	CD-RETA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2554080000</a>	Verdrahtungskanal Niederhalter Arm
GTIN (EAN)	4050118564204	
VPE	100 Stück	

**Niet und Abdeckung**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	EXRV 6.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562690000</a>	Spreizniet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
VPE	1.000 Stück	
Typ	EXRV-T 6.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562710000</a>	Spreizniet Werkzeug
GTIN (EAN)	4050118571615	
VPE	4 Stück	
Typ	EXRV 4.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562700000</a>	Spreizniet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
VPE	1.000 Stück	
Typ	EXRV-T 4.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562720000</a>	Spreizniet Werkzeug
GTIN (EAN)	4050118571578	
VPE	4 Stück	

## CD-HF 75X75 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Dunkelgrau

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	CD-LID 75 DKG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2589020000</a>	Verdrahtungskanal Deckel, 75 mm
GTIN (EAN)	4050118602418	
VPE	2 m	

## Flach

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	CD-RET 100/120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2554060000</a>	Verdrahtungskanal Niederhalter
GTIN (EAN)	4050118564181	
VPE	250 Stück	

**CD-HF 75X75 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Markierung**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	CD-LBK	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2554120000</a>	Verdrahtungskanal Schildschiene Kit, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
VPE	20 Stück	
Typ	CD-LB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562680000</a>	Verdrahtungskanal Schildschiene, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
VPE	150 Stück	
Typ	CD-LBH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562850000</a>	Verdrahtungskanal Schildschiene Halter, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
VPE	150 Stück	