

CD-BO 60X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct, 60 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Rendelési szám	2589470000
Típus	CD-BO 60X120 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601282
Qty.	16 m

CD-BO 60X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	120 mm	Szélesség (coll)	4,724 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	1 019 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C
------------------------------	------------

General information

A szállítási terjedelem része	Kábelcsatorna, Tető	Anyag	PVC / ólommentes
Fedél	Igen	Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct	Nem	Halogén	Igen
Non-tracking	Igen	Padló sín	1
Rés hézag	6 mm	Rés szélesség	4 mm
Szabványok	A DIN EN 50085 szerint	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Usable cross-section	6 390 mm ²
Version of side panel	slotted	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9,1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E500004

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

CD-BO 60X120 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

CD-BO 60X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölés



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Típus	CD-LBH	Verzió
Rendelési szám	8562850000	Cable duct tag rail holder, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qty.	150 Stück	
Típus	CD-LB	Verzió
Rendelési szám	8562680000	Cable duct tag rail, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qty.	150 Stück	
Típus	CD-LBK	Verzió
Rendelési szám	8554120000	Cable duct tag rail kit, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qty.	20 Stück	

T formájú



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETT 40	Verzió
Rendelési szám	8554090000	Cable duct T-form binder
GTIN (EAN)	4050118564211	
Qty.	40 Stück	
Típus	CD-RETT 60	Verzió
Rendelési szám	8554100000	Cable duct T-form binder
GTIN (EAN)	4050118564228	
Qty.	25 Stück	

CD-BO 60X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

Típus	EXRV-T 4.5	Verzió
Rendelési szám	8562720000	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 6.5	Verzió
Rendelési szám	8562690000	Expanding rivet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV 4.5	Verzió
Rendelési szám	8562700000	Expanding rivet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	CD-SCCV	Verzió
Rendelési szám	8554000000	Cable duct screw cover
GTIN (EAN)	4050118564136	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 6.5	Verzió
Rendelési szám	8562710000	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qty.	4 Stück	

Lapos

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

Típus	CD-RET 100/120	Verzió
Rendelési szám	8554060000	Cable duct binder
GTIN (EAN)	4050118564181	
Qty.	250 Stück	

CD-BO 60X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Separator



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Típus	CD-SE 60	Verzió
Rendelési szám	8553960000	Cable duct separator, 60 mm x
GTIN (EAN)	4050118564099	
Qty.	50 Stück	

Metrikus



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Típus	CD-LID 120 GY	Verzió
Rendelési szám	8589990000	Cable duct cover, 120 mm
GTIN (EAN)	4050118600773	
Qty.	2 m	

CD-BO 60X120 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETA	Verzió
Rendelési szám	8554080000	Cable duct binder arm
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qty.	100 Stück	