

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный канал, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа	2589590000
Тип	CD 37.5X37.5 5/7.5 GY
GTIN (EAN)	4050118601169
Кол.	48 м

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	37,5 мм	Высота (в дюймах)	1,476 inch
Ширина	37,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,476 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	293 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Общая информация

Без отслеживания	Да	Версия боковой панели	шлифованный
Вид монтажа	привинченный, клееный, на заклепках	Входит в комплект поставки	Кабельный канал, Крышка
Галогены	Да	Гибкий кабельный канал	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Крышка	Да
Материал	ПВХ / без содержания свинца	Нормы	По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение	1 125 mm ²	Расстояние между шлицами	7,5 мм
Температурный диапазон вставки	-5...60 °C	Цветовой код	серый
Ширина шлица	5 мм		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E500004

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Маркировка



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-LBH	Исполнение
Номер для заказа	2502850000	Держатель реек с этикетками для кабельного канала, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Кол.	150 Шт.	
Тип	CD-LB	Исполнение
Номер для заказа	2502680000	Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Кол.	150 Шт.	
Тип	CD-LBK	Исполнение
Номер для заказа	2504120000	Рейка с этикетками для кабельного канала (комплект), 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Кол.	20 Шт.	

Заклепка и крышка

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



Основные данные для заказа

Тип	EXRV 4.5	Исполнение
Номер для заказа	2502700000	Заклепка под развальцовку, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Кол.	1 000 Шт.	
Тип	EXRV-T 4.5	Исполнение
Номер для заказа	2502720000	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571578	
Кол.	4 Шт.	
Тип	EXRV-T 6.5	Исполнение
Номер для заказа	2502710000	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571615	
Кол.	4 Шт.	

CD 37.5X37.5 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	EXRV 6.5	Исполнение
Номер для заказа	2502690000	Заклепка под развальцовку, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Кол.	1 000 Шт.	

DIN



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-LID 37.5 GY	Исполнение
Номер для заказа	250100000	Крышка кабельного канала, 37.5 mm
GTIN (EAN)	4050118600667	
Кол.	2 м	

Стеновой кронштейн



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-RETA	Исполнение
Номер для заказа	2504080000	Рычаг соединителя кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564204	
Кол.	100 Шт.	