

## CD-BO 60X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct floor duct, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Rendelési szám	<a href="#">2589640000</a>
Típus	CD-BO 60X60 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601114
Qty.	24 m

## CD-BO 60X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2,362 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	612,5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C
------------------------------	------------

## General information

A szállítási terjedelem része	Kábelcsatorna, Tető	Anyag	PVC / ólommentes
Fedél	Igen	Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct	Nem	Halogén	Igen
Non-tracking	Igen	Padlósínek	1
Rés hézag	6 mm	Rés szélesség	4 mm
Szabványok	A DIN EN 50085 szerint	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Usable cross-section	3 080 mm <sup>2</sup>
Version of side panel	slotted	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9,1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E500004

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**CD-BO 60X60 4/6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## CD-BO 60X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Metrikus



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Típus	CD-LID 60 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8590050000</a>	Cable duct cover, 60 mm
GTIN (EAN)	4050118600711	
Qty.	2 m	

## Lapos



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RET 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554030000</a>	Cable duct binder
GTIN (EAN)	4050118564167	
Qty.	500 Stück	

## CD-BO 60X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Separator



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Típus	CD-SE 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8553960000</a>	Cable duct separator, 60 mm x
GTIN (EAN)	4050118564099	
Qty.	50 Stück	

## Jelölés



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Típus	CD-LBH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562850000</a>	Cable duct tag rail holder, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qty.	150 Stück	
Típus	CD-LBK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554120000</a>	Cable duct tag rail kit, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qty.	20 Stück	
Típus	CD-LB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562680000</a>	Cable duct tag rail, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qty.	150 Stück	

## CD-BO 60X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-SCCV	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554000000</a>	Cable duct screw cover
GTIN (EAN)	4050118564136	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562720000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562690000</a>	Expanding rivet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562710000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562700000</a>	Expanding rivet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qty.	1 000 Stück	

## Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554080000</a>	Cable duct binder arm
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qty.	100 Stück	

## CD-BO 60X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## T formájú



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETT 40	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554090000</a>	Cable duct T-form binder
GTIN (EAN)	4050118564211	
Qty.	40 Stück	
Típus	CD-RETT 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554100000</a>	Cable duct T-form binder
GTIN (EAN)	4050118564228	
Qty.	25 Stück	