

## KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu, Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Prąd pierwotny: 50 A, Prąd wtórny maks.: 1 A, Obciążenie wtórne: 1 VA, klasa dokładności: 3, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	<a href="#">2511690000</a>
Typ	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT
GTIN (EAN)	4050118527643
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 9 maja 2024 23:13:09 CEST

Aktualizacja katalogu 04.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto	264 g
------------	-------

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

## Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	1 VA	Prąd pierwotny	50 A
Prąd wtórny	0...1 A	klasa dokładności	3

## Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	18,5 mm
Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń		

## Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$	$1,2 \times I_{\text{znam.}}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Długość kabla	2,5 m	Klasa izolacji	E
Stopień ochrony	IP20		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

