

## WCU 860S - MICON-L CABLE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

Verzió	USB 2.0
Rendelési szám	<a href="#">2515020000</a>
Típus	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
Qty.	1 Stück

## WCU 860S - MICON-L CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	1 500 mm	Hossz, inch	59,055 inch
Nettó tömeg	75 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-30 °C...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60
----------------------	----------------	-------------------	-------------

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	USB A
--------------------	-------

## Rendszer adatok

Interfész	USB 2.0
-----------	---------

## Általános adatok

Rezgésálló	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz
------------	--

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9,1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--