

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul RJ45, Vložka zástrčky RJ45, krimpování
Objednací číslo	2592250000
Typ	HDC MRJ45 8PLUG MC
GTIN (EAN)	4050118602357
Množství	1 ks

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Šířka	14,5 mm	Šířka (v palcích)	0,571 inch
Čistá hmotnost	4,5 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 70 °C
---------------	------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	750 (RJ45)	Izolační síla	10 ¹² Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0,8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A	Kategorie rázového napětí	III
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Počet pólů	8	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1
Typ	Zástrčný	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

Verze

Průměr – připojení plný vodič, min.	0,4 mm	Průměr – připojení plný vodič, min.	0,51 mm
Průřez izolace, max.	1,05 mm	Průřez izolace, min.	0,85 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 24/1	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26/1
Typ připojení	Nalisované připojení		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC MRJ45 8PLUG MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**... pro modulární zásuvné konektory****Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	TT 8 RS MP 8	Verze
Objednací číslo	6202800000	Lisovací nástroje, Nástroj k nalisování kontaktů
GTIN (EAN)	4032248512072	
Množství	1 ks	