

WIL-NT-STANDARD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IP65 tápegység a WIL standard termékcsaládhoz, 85-264
V AC bemenet, 24 V DC kimenet, 400 mA

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2598350000
Típus	WIL-NT-STANDARD
GTIN (EAN)	4050118611168
Qty.	1 Stück

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Nettó tömeg	292 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-30 - 50°C
-------------------	------------

Cable technical specifications

Kábel anyaga	TPE	Köpeny színe	fekete
Kábelhossz	3	Érkesszmetset	0,75 mm ²

Electric data

Névleges feszültség	24 V DC	Névleges áram	1,10 A
---------------------	---------	---------------	--------

General technical data

Felszerelés típusa	Screw mounting	Védelmi osztály	IP65 retesztelt állapotban
--------------------	----------------	-----------------	----------------------------

Material data

Ház fő anyaga	PBT	Menetes gyűrű anyaga	Nikkelezett CuZn
---------------	-----	----------------------	------------------

Tápellátás / biztonság

Biztonság szabvány	SELV according to EN 60950, EN 61347-2-13	Rövidzárlat-védelem	Igen
Túlterhelésvédelem	Igen	Túlmelegedéssel szembeni védelem	Igen
Védettségi osztály	II	Biztonsági extra kis feszültség	Yes

Tápellátás / kimenet

Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás	Kimenő áram, max.	0,4 A
Változat	Aljzatos csatlakozó	Csatlakozómenet	M12
Áramkör	PIN 3: - (blue), PIN 4: + (black)		

tápellátás / bemenet

Bemenő frekvencia	47 - 63 Hz	Bemeneti biztosíték (belső)	Igen
Változat	Cable end open	Csatlakozómenet	without
Áramkör	Blue -, Black +		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9,1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-01
ECLASS 12.0	27-04-07-01	ECLASS 13.0	27-04-90-02

WIL-NT-STANDARD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Méretrajz

