

**WIL-BM-SK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Датчик движения для осветительного прибора WIL-LED с винтовым соединением. Время переключения может регулироваться.

**Основные данные для заказа**

Номер для заказа	<a href="#">253720000</a>
Тип	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Кол.	1 Шт.

## WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	44 мм	Глубина (дюймов)	1,732 inch
Высота	33 мм	Высота (в дюймах)	1,299 inch
Ширина	76 мм	Ширина (в дюймах)	2,992 inch
Масса нетто	33 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 - 60
---------------------	----------

## Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение	24 V DC	Номинальный ток	< 6.0 A
------------------------	---------	-----------------	---------

## Данные соединений

Соединительная резьба	Terminal	Монтаж	Вывод 4: + (черный), Вывод 3: - (синий)
-----------------------	----------	--------	---

## Общие технические данные

Вид защиты	IP20	
Время ожидания, мин.	1 min	
Время ожидания, макс.	10 min	
Диапазон обнаружения	мин.	0 м
	макс.	8 м
	С возможностью настройки	Нет
Зона обнаружения (угол)	120 °	

## Классификации

ETIM 6.0	EC000133	ETIM 7.0	EC000133
ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ECLASS 9.1	27-14-40-07	ECLASS 10.0	27-14-40-07
ECLASS 11.0	27-14-40-07	ECLASS 12.0	27-14-40-07
ECLASS 13.0	27-14-40-07		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Дата создания 30 мая 2024 г. 3:10:13 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**WIL-BM-SK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Изображения**

