

**P BAG XL SET 14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Adernhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Werkzeuge, Zubehör         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2602240000</a> |
| Typ        | P BAG XL SET 14            |
| GTIN (EAN) | 4050118613049              |
| VPE        | 1 Stück                    |

**P BAG XL SET 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 220 mm  | Tiefe (inch)  | 8,661 inch  |
| Höhe         | 60 mm   | Höhe (inch)   | 2,362 inch  |
| Breite       | 320 mm  | Breite (inch) | 12,598 inch |
| Nettogewicht | 1.256 g |               |             |

**Technische Daten**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelbeschreibung | Werkzeugtasche, bestückt |
|---------------------|--------------------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000181    | ETIM 7.0    | EC000181    |
| ETIM 8.0    | EC000181    | ETIM 9.0    | EC000181    |
| ECLASS 9.0  | 21-10-01-90 | ECLASS 9.1  | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-10-01-90 | ECLASS 11.0 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-10-01-90 | ECLASS 13.0 | 21-10-01-90 |

**Umweltanforderungen**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

**Downloads**

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

## P BAG XL SET 14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### mit LCD Display



Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LCD-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VT DIGI PRO                | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918870000</a> | Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer |
| GTIN (EAN) | 4032248405756              |   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |

### Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ        | KT 8                       | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9002650000</a> | Schneidwerkzeuge, Einhandschneider |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                                    |

## P BAG XL SET 14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | STRIPAX                    | Ausführung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9005000000</a> | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |

### Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SDIK SLIM PH1 X 80         | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749650000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A):    |
| GTIN (EAN) | 4050118896398              | 1  |
| VPE        | 1 Stück                    |  |
| Typ        | SDIK SLIM PH2 X 100        | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749660000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404              |  |
| VPE        | 1 Stück                    |  |

## P BAG XL SET 14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### unbestückt



Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | P BAG BIG                  | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2576620000</a> | Werkzeuge, Zubehör |
| GTIN (EAN) | 4050118650594              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |

### Werkzeuge



- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| Typ        | SLICER NO 16               | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918070000</a> | Kabelmesser |
| GTIN (EAN) | 4032248359189              |             |
| VPE        | 1 Stück                    |             |

## P BAG XL SET 14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749610000</a> | Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingenstärke (A): 0.6 mm   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | SDIS SLIM 0.8X4.0X100      | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749620000</a> | Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4050118896367              | Klingenstärke (A): 0.8 mm   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |

### VDE-isolierte Kombizangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | KBZ 180                    | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046290000</a> | Zange      |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |

**P BAG XL SET 14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Werkzeuge**

- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | STRIPPER ROUND TOP         | Ausführung       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918050000</a> | Abmantelwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4032248359165              |                  |
| VPE        | 1 Stück                    |                  |