

## SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Általános rendelési adatok

Verzió	Y-csatlakozó
Rendelési szám	<a href="#">2616440000</a>
Típus	SAI-T-M12-T
GTIN (EAN)	4050118621501
Qty.	1 Stück

## SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 96 g

## Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	M12 tűske		

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga	TPU	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C
Kódolás	T-coded	Névleges áram	12 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ	Tömszelencék	M 12
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	Aranyozott		

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-111

## Általános adatok

Ház fő anyaga	TPU	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C
Kódolás	T-coded	Névleges feszültség	63 V DC
Névleges áram	12 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	≥ 100 MΩ
Tömszelencék	M 12	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	Aranyozott		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E310075

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 2:04:42 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAI-T-M12-T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


**SAI-T-M12-T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok


## Rajz



### Connection diagram



## Póluskiosztás



## Póluskiosztás

