

## FF-FIMT 3X 55

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

## Allmänna beställningsdata

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Filtermatta, IP55, vit     |
| Art.nr.           | <a href="#">2556730000</a> |
| Typ               | FF-FIMT 3X 55              |
| GTIN (EAN)        | 4050118567359              |
| Förp.             | 5 Stück                    |

## FF-FIMT 3X 55

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Höjd      | 156 mm | Bygghöjd (tum)  | 6,142 inch |
| Bredd     | 166 mm | Byggbredd (tum) | 6,535 inch |
| Nettovikt | 18,2 g |                 |            |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...55 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Allmänna data

|                  |         |                                 |             |
|------------------|---------|---------------------------------|-------------|
| Filterklass      | G 4     | Färgkod                         | vit         |
| Med filter       | Ja      | Monteringstyp                   | ihakad      |
| Skyddsklass (UL) | Type 12 | Temperaturområde för användning | -40...55 °C |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002513    | ETIM 7.0    | EC002513    |
| ETIM 8.0    | EC002513    | ETIM 9.0    | EC002513    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 |             |             |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Användardokumentation | <a href="#">Operating instructions</a>   |
| Kataloger             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |