

EF 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

Verzió	Exhaust filter, IP54, szürke
Rendelési szám	2557130000
Típus	EF 30 54 GY
GTIN (EAN)	4050118567762
Qty.	1 Stück

EF 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Magasság	202 mm	Magasság (coll)	7,953 inch
Szélesség	202 mm	Szélesség (coll)	7,953 inch
Nettó tömeg	260 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

General data

Anyag	Hőre lágyuló műanyag	EMC változat	No
Felszerelés típusa	Felpattintható	Filter class	G 4
Height of installation cut-outs	177 mm	Mounting depth	34 mm
Mounting height	6 mm	Protection class (UL)	Type 12
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Width of installation cut-outs	177 mm	With filter	Igen
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ETIM 9.0	EC0025 13
ECLASS 9,1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E252704

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Installation- and operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

EF 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 3X 54	Verzió
Rendelési szám	8556720000	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118567342	
Qty.	5 Stück	