

EF-EMC 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

Исполнение	Выпускной фильтр, IP54, серый
Номер для заказа	2557610000
Тип	EF-EMC 30 54 GY
GTIN (EAN)	4050118568257
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2023-11-10

EF-EMC 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Высота	202 мм	Высота (в дюймах)	7,953 inch
Ширина	202 мм	Ширина (в дюймах)	7,953 inch
Масса нетто	330 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	178 мм
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Класс фильтра	G 4
Материал	Термопласт	Монтажная высота	6 мм
Монтажная глубина	34 мм	С фильтром	Да
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	Цветовой код	серый
Ширина установочных вырезов	178 мм		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Installation- and operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format

EF-EMC 30 54 GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements



EF-EMC 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вентилятор с фильтром



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Тип	FF-FIMT 3X 54	Исполнение
Номер для заказа	2556720000	Плоский фильтр, IP54, белый
GTIN (EAN)	4050118567342	
Кол.	5 шт.	