

RH-TCO 75W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Образование конденсата представляет собой одну из самых больших опасностей для электрошкафов. Наши нагреватели для электрошкафов гарантируют отсутствие конденсата в шкафах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Панель лучистого нагрева, 110 V, 250 V, IP20, серебряный
Номер для заказа	2557960000
Тип	RH-TCO 75W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568608
Кол.	1 Шт.

RH-TCO 75W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	50 мм	Глубина (дюймов)	1,969 inch
Высота	175 мм	Высота (в дюймах)	6,89 inch
Ширина	70 мм	Ширина (в дюймах)	2,756 inch
Масса нетто	510 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...70 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вид монтажа	Монтажная рейка
Вид соединения	Пружинный контакт	Напряжение питания, не более	250 V
Напряжение питания, не менее	110 V	Непрерывная теплоотдача при 10 °C	75 W
Пусковой ток	max. 4.5 A	С комнатным термостатом	Нет
Температурный диапазон вставки	-40...70 °C		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E497839

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

RH-TCO 75W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Hygrostat**

Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Гидростат: контроль влажности и защита от образования конденсации, особенно в средах с повышенной влажностью.

Основные данные для заказа

Тип	HYSW 40-90% R.F. CO	Исполнение
Номер для заказа	4558270000	Влажностный переключатель, IP20, серый белый
GTIN (EAN)	4050118568929	
Кол.	1 шт.	

Thermostat

Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Термостат: наше компактное стандартное решение для управления нагревателем и вентилятором с фильтром. Обеспечивает защиту для нагревательных систем и способствует экономии энергии.

Основные данные для заказа

Тип	THSW 0°+60°C NC	Исполнение
Номер для заказа	4558230000	Температурный переключатель, серый белый
GTIN (EAN)	4050118568882	
Кол.	1 шт.	