

RH-TCO 150W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

The formation of condensation is one of the largest dangers for electrical cabinets. With our cabinet heaters prevention of condensation in the cabinet is guaranteed.

Általános rendelési adatok

Verzió	Radiant heating panel, 110 V, 250 V, IP20, ezüst
Rendelési szám	2557980000
Típus	RH-TCO 150W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568622
Qty.	1 Stück

RH-TCO 150W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1,969 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Nettó tömeg	770 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...70 °C
------------------------------	-------------

General data

Bekapcsolási áram	max. 7,5 A	Continuous heat output at 10°C	150 W
Csatlakozás típusa	Rugós érintkező	Felszerelés típusa	Sín
Supply voltage, min.	110 V	Tápfeszültség, max.	250 V
Védelmi osztály	IP20	With room thermostat	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...70 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9,1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E497839

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

RH-TCO 150W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Thermostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Termosztát: kompakt standard megoldásunk fűtő- és szűrőbetétes ventilátorok szabályozásához. Védelmet biztosít a fűtőrendszerek számára, és segít az energiamegtakarításban.

Általános rendelési adatok

Típus	THSW 0°+60°C NC	Verzió
Rendelési szám	8558230000	Temperature switch, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568882	
Qty.	1 Stück	

Hygrostat



Filter fans and cabinet heaters are ideally complemented by thermostats and hygrostats. Filter fans and heaters only work when cooling or heating is actually necessary. Because of the demand-oriented thermostats and hygrostats increase the energy efficiency and save costs.

Nedvességszabályozó készülék: Páratartalom-szabályozás, valamint páralecsapódás elleni védelem különösen magas páratartalmú környezetekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HYSW 40-90% R.F. CO	Verzió
Rendelési szám	8558270000	Humidity switch, IP20, szürkésfehér
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qty.	1 Stück	