

FH-TCO 400W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Образование конденсата представляет собой одну из самых больших опасностей для электрошкафов. Наши нагреватели для электрошкафов гарантируют отсутствие конденсата в шкафах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор нагревательной панели, IP20, серебристый
Номер для заказа	2558000000
Тип	FH-TCO 400W 230V
GTIN (EAN)	4050118568646
Кол.	1 Шт.

FH-TCO 400W 230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	104 мм	Глубина (дюймов)	4,094 inch
Высота	226,5 мм	Высота (в дюймах)	8,917 inch
Ширина	85 мм	Ширина (в дюймах)	3,346 inch
Масса нетто	1 200 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...70 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вид монтажа	Монтажная рейка
Вид соединения	Пружинный контакт	Непрерывная теплоотдача при 10 °C	400 W
Пусковой ток	макс. 1,8 A	Рабочее напряжение	230 V
С комнатным термостатом	Нет	Температурный диапазон вставки	-40...70 °C

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E497839

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

FH-TCO 400W 230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hygrostat



Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Гидростат: контроль влажности и защита от образования конденсации, особенно в средах с повышенной влажностью.

Основные данные для заказа

Тип	HYSW 40-90% R.F. CO	Исполнение
Номер для заказа	4558270000	Влажностный переключатель, IP20, серый белый
GTIN (EAN)	4050118568929	
Кол.	1 шт.	

Thermostat



Вентиляторы с фильтром и нагреватели для электрошкафов идеально дополняются термостатами и гигростатами. Вентиляторы с фильтром и нагреватели работают только тогда, когда охлаждение или нагрев действительно необходимы. Ориентированные на спрос термостаты и гигростаты повышают эффективность использования электроэнергии и снижают расходы.

Термостат: наше компактное стандартное решение для управления нагревателем и вентилятором с фильтром. Обеспечивает защиту для нагревательных систем и способствует экономии энергии.

Основные данные для заказа

Тип	THSW 0°+60°C NC	Исполнение
Номер для заказа	4558230000	Температурный переключатель, серый белый
GTIN (EAN)	4050118568882	
Кол.	1 шт.	