

FH-TCO 800W 230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Daggbildning är en av de största riskerna för elskåp. Med våra skåpvärmare förhindras daggbildning i skåpet med hög tillförlitlighet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Värmepanelfläkt, IP20, svart
Art.nr.	2558060000
Typ	FH-TCO 800W 230V BK
GTIN (EAN)	4050118568707
Förp.	1 Stück
Tillgänglig till	2023-11-10

FH-TCO 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	126 mm	Byggdjup (tum)	4,961 inch
Höjd	142 mm	Bygghöjd (tum)	5,591 inch
Bredd	88 mm	Byggbredd (tum)	3,465 inch
Nettovikt	740 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...70 °C

Allmänna data

Anslutningstyp	Fjäderkontakt	Drivspänning	230 V
Inkopplingsströmmen	max. 31 A	Kontinuerlig värmeeffekt vid 10 °C	800 W
Med rumstermostat	Nej	Monteringstyp	Montageskena, Skruvmontering
Skyddsklass	IP20	Temperaturområde för användning	-40...70 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E497839

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format

FH-TCO 800W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hygrostat



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

Hygrostat: fuktkontroll och kondensskydd, särskilt i miljöer med hög luftfuktighet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HYSW 40-90% R.F. CO	Artikelbeteckning
Art.nr.	2558270000	Luftfuktighetsbrytare, IP20, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568929	
Förp.	1 Stück	